

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2482.300**

**Marco de montaje, cubierta de  
interfaz modular**

Estado: 16-08-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.300 - Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.

## Características

Referencia	SZ 2482.300
Ejecución	Marco de montaje simple, con cubierta de plástico (semitransparente)
Descripción producto	Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
Funcionamiento	El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles. El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.
Material	Cierre: Policarbonato Marco de montaje, cinc fundido a presión Cubierta de plástico: policarbonato (semitransparente)
Superficie	Marco de montaje: niquelado mate
Color	Cierre: RAL 7024 Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
Sección de montaje	Ancho escotadura: 52 mm Altura escotadura: 91 mm

# Características

---

Posibilidades de montaje	En cajas pequeñas y armarios compactos como interfaz de programación para mandos En distribuidores TI e industriales como acceso para el mantenimiento de las redes En armarios PC y sistemas de pupitre para un cierre temporal de aparellaje adicional En centros de trabajo industriales móviles para la rápida conexión a estructuras de red existentes En sistemas de Comando-Panel para la programación y el mantenimiento de componentes integrados
Dimensiones	Anchura: 65 mm Altura: 120 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.199
Peso bruto	0.208
Código arancelario	85369095
EAN	4028177311695
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

---

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------