


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320 Luminaria LED

Estado: 09-07-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.



## Características

Referencia	SZ 2500.320
Ejecución	con indicador de movimiento
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario A elección con fijación clip, atornillada o imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Ejecución	Sensor de movimiento Conector con giro de 90° Ajuste de la dirección de la luz Ajuste de la distribución de luz
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado Cubierta de la iluminación: policarbonato Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color	Caja: RAL 7016
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Potencia	13 W
Posibilidades de conexión	Alimentación, 2 polos Cableado de paso, 2 polos
Motion detector	sí

# Características

Clase de protección	III (SELV)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Posibilidades de montaje	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso	1.200 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidad: 37 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...55 °C
Tensión de servicio	24 V - 56 V (c.c.)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,488 kg
Peso bruto	0,65 kg
Código arancelario	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Descripción producto	SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

# Aprobaciones

Aprobaciones	30 - KC Korea UL + C-UL (listed)
--------------	-------------------------------------

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK