
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6206.110 Perfil soporte CP 60

Estado: 27-10-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



CP 6206.110 - Perfil soporte CP 60 abierto

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta. Con elementos de sujeción para aumentar la capacidad de carga.

Características

Descripción producto Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorro en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cab preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perficubierta. Material Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado Elementos de sujeción: acero Perfil cubierta: plástico Color Perfil soporte: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024 Unidad de envase Perfil soporte Elementos de sujeción para estabilizar Tapa con cierre a presión Longitud 1.000 mm Dimensiones Longitud: 1.000 mm Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990 EAN 4028177701915		Referencia
Elementos de sujeción: acero Perfil cubierta: plástico Color Perfil soporte: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024 Unidad de envase Perfil soporte Elementos de sujeción para estabilizar Tapa con cierre a presión Longitud 1.000 mm Dimensiones Longitud: 1.000 mm Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990	oara bles	escripción producto
Cubierta: RAL 7024 Unidad de envase Perfil soporte Elementos de sujeción para estabilizar Tapa con cierre a presión Longitud 1.000 mm Dimensiones Longitud: 1.000 mm Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		Material Page 1981
Elementos de sujeción para estabilizar Tapa con cierre a presión Longitud 1.000 mm Dimensiones Longitud: 1.000 mm Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		Color
Dimensiones Longitud: 1.000 mm Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		Jnidad de envase
Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		ongitud.
Peso neto 5.5 Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		Dimensiones
Peso bruto 5.62 Código arancelario 76042990		Jnidad de embalaje
Código arancelario 76042990		Peso neto
		Peso bruto
EAN 4020177701015		Código arancelario
EAN 40201/7/01915		EAN
ETIM 9 EC000882		ETIM 9

© Rittal 2025 2

Características

ECLASS 8.0

27400556

© Rittal 2025 3