

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6740.600

## Pupitres compactos TP

Estado: 09-07-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6740.600 - Pupitres compactos TP

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas. La placa de cierre AX proporciona una imagen uniforme y las chapas de entrada de cables de dos piezas, incluidas en la unidad de envase, facilitan el paso de los cables.

## Características

Referencia	TP 6740.600
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja cerrada por la parte posterior y lateral Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras Placa de montaje Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual Chapas de entrada de cables
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 975 mm Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	930 mm x 900 mm
Profundidad arriba	500 mm
Profundidad abajo	400 mm
Número puertas	2
Código IK	IK08

# Características

Observación	Como ayuda de montaje para la nueva versión del sistema de zócalo VX, puede utilizarse el elemento deslizante VX 5051.172
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Material básico	Chapa de acero
Dimensiones	Anchura: 1.000 mm Altura: 975 mm Profundidad arriba: 500 mm Profundidad abajo: 400 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	73 kg
Peso bruto	75 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Descripción producto	Pupitre compacto TP, AnxAlxPr1/Pr2: 1000x975x400/500 mm, chapa de acero

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK