

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7044.120

## Sistema completo CAT 6

Estado: 19-08-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.120 - Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer

El sistema completo Network Cable Organizer revoluciona el cableado estructurado de todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm. Los cables sobrantes - tanto si son CAT 6 o F.O, - simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | DK 7044.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción producto | Las modernas infraestructuras de redes exigen un alto rendimiento y una flexibilidad máxima durante el cableado. El Network Cable Organizer (NCO) es un elemento esencial para ello. El robusto marco de montaje de 1 UA preequipado con 24 protectores para cables revoluciona el clásico cableado estructurado con un montaje 8 veces más rápido.                                                                                                                                |
| Ventajas             | Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red<br>Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción<br>Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente<br>Acceso frontal – de ahí que sea ideal para un equipamiento posterior en racks a partir de una profundidad de 800 mm |
| Datos técnicos       | Cable Cat 6 STP<br>2 x conectores RJ 45 por cable<br>conector RJ 45 apantallado con pines dorados<br>Longitud de cable disponible por submódulo: 1,6 m<br>ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Características

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación                          | Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm              |
| Funcionamiento                      | Fijación al nivel de 19" frontal y posterior                                                    |
| Material                            | Marco de montaje: chapa de acero<br>Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)                |
| Color                               | Marco de montaje: RAL 9005<br>Cable: azul                                                       |
| Unidad de envase                    | Sistema completo CAT 6<br>24 submódulos Cat 6<br>Juego de montaje<br>Incl. material de fijación |
| Number cassettes max                | 24                                                                                              |
| Number cassettes preassembled       | 24                                                                                              |
| Dimensiones                         | Anchura: 450 mm<br>Altura: 44 mm<br>Profundidad: 600 mm                                         |
| Campo de temperatura de servicio    | 10 °C...45 °C                                                                                   |
| Humedad del aire (sin condensación) | 95 %                                                                                            |
| Humedad relativa (no condensada)    | 10 %                                                                                            |
| Unidad de embalaje                  | 1 pza(s).                                                                                       |
| Código arancelario                  | 73269098                                                                                        |
| EAN                                 | 4028177917224                                                                                   |
| ECLASS 8.0                          | 27189265                                                                                        |