

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.811 PDU UK basic

Estado: 02-06-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.811 - PDU UK basic

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



Características

Referencia	DK 7979.811
Ejecución	Basic UK
Descripción producto	Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.
Ventajas	Juego de montaje sin herramientas para VX IT Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
Datos técnicos	Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones	Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 70 mm Longitud: 695 mm

Características

Nº bases de enchufe y tipo	8 x BS 1363
Enchufes	8 x BS 1363
Intensidad (máx.)	13 A
Potencia	3 kW
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	UK
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Campo de temperatura de servicio	5 °C...50 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 800 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 800 mm Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,4 kg
Peso bruto	2,78 kg
Código arancelario	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Características

Descripción producto

DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica y compacta,
An.Long.Pr.: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad