

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.200 FlatBox

Estado: 03-07-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.200 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 7507.200  |
| Ejecución            | con marco de montaje de 19"  |
| Descripción producto | Aplicación flexible como caja mural o de pie.  |
| Ventajas             | Rápido montaje sin herramientas<br>Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19" |
| Material             | Chapa de acero<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm                           |
| Superficie           | Texturizada  |
| Color                | RAL 7035   |

# Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Unidad de envase                   | Caja con embalaje compacto<br>1 pieza mural<br>2 soportes básicos<br>2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas<br>2 laterales, con cierre<br>1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de abertura de la puerta a elegir<br>Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas<br>Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja<br>Marco de montaje de 19" |
| Unidades de altura                 | 15 UA   |
| Dimensiones                        | Anchura: 700 mm<br>Altura: 758 mm<br>Profundidad: 700 mm  |
| Altura de montaje para componentes | 15 UA   |
| Capacidad de carga                 | Máx. 750 N  |
| Observación                        | Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm hasta el dorsal<br>Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": profundidad - 104 mm<br>El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°  |
| Material básico                    | Chapa de acero  |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).   |
| Peso neto                          | 39,9 kg   |
| Peso bruto                         | 41,8 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 160 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF     | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado  |
| Código arancelario                 | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC002500  |
| ETIM 8                             | EC002500  |

# Características

---

ECLASS 8.0

27180208

---

Descripción producto

FLATBOX 700 x 15UA x 700 mm RAL7035

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración del fabricante