

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8452.600

Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 02-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8452.600 - Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje.
Grado de protección IP 55.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | TS 8452.600 |
| Material | Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Armazón del armario y entradas de cables: desnudos Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400 Placa de montaje: galvanizada |

Características

| | |
|--|---|
| Unidad de envase | Armazón del armario Puerta(s) Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta Chapa de techo Chapas de entrada de cables Dorsal Placa de montaje 4 cáncamos de transporte Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario |
| 2 supportstrips in depth | sí |
| Número puertas | 1 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Código IK | IK09 |
| Observación | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior. |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 1.896 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 98,2 kg |
| Peso bruto | 103,2 kg |
| Código arancelario | 94032080 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | TS ARMARIO INOX. (1.4301) 600x2000x600 Standard, con placa montaje |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
