


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8660.006**

Cantoneras de zócalo con pantalla  
de zócalo, delante y detrás

Estado: 10-02-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.006 - Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo para una entrada de cables flexible.



## Características

Referencia	VX 8660.006
Ventajas	<p>Fiable – elevada estabilidad del zócalo</p> <p>Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX</p> <p>Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje</p>
Material	<p>Cantonera de zócalo: chapa de acero</p> <p>Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero</p> <p>Cubierta angular y de ensamblaje: plástico</p>
Color	RAL 9005
Unidad de envase	<p>4 cubiertas angulares</p> <p>Incl. material de fijación</p> <p>4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura</p> <p>2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura</p>
Observación	Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo
Dimensiones	Altura: 100 mm

# Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Anchura: = 1.100 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Peso/UE	6,6 kg
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	6.4
Peso bruto	6.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177978164
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA
Explicaciones	PCF-declaration