

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 9672.167

### Puertas parciales

Estado: 09-02-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 9672.167 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | TS 9672.167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución            | con ventana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción producto | Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort. |
| Material             | Chapa de acero, 2 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Superficie           | Pintura estructurada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Características

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de envase                        | Perfil de separación<br>Bisagras<br>Piezas de cierre<br>Incl. material de fijación |
| Dimensiones                             | Anchura: 600 mm<br>Altura: 600 mm                                                  |
| Adecuado para                           | Anchura: = 600 mm                                                                  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con armario completo                                                         |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                                                          |
| Peso neto                               | 5.06                                                                               |
| Peso bruto                              | 6.64                                                                               |
| Código arancelario                      | 94039910                                                                           |
| EAN                                     | 4028177697881                                                                      |
| ETIM 9                                  | EC002525                                                                           |
| ECLASS 8.0                              | 27182204                                                                           |