


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1586.000

总线箱体 KX

状态: 2026-6-4 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1586.000 - 总线箱体 KX 不锈钢

不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链，易于维护，且配备高防护等级 IP66。



特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | KX 1586.000 |
| 产品描述 | KX 小型箱体、KX 总线箱体（不锈钢材质）实现灵活的内部扩装，标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。 |
| 材料 | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 铰链：锌压铸件 |
| 表面 | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180 180° 铰链：镀铬 |
| 供货范围 | 箱体配有箱盖 180° 铰链 含塑料插口的快换螺纹接口 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |

特征

| | |
|---------------------|--|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 3R Type 4 Type 4X 类型 12 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 200 mm 深度: 120 mm |
| 箱盖材料厚度 | 1.25 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.25 mm |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 4.891 kg |
| 毛重 | 4.894 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 18.49 |
| 税率号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | KX 总线箱体, 尺寸: 600x200x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带铰链的顶盖, 带快速锁合装置 |

批准

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register |
|----|--|

| | |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明 PCF-declaration |
|----|--------------------------|