

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1564.000

KX 接线箱

状态: 2026-5-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1564.000 - KX 接线箱 不锈钢

KX 小型箱体（钢板材质）提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性。



特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | KX 1564.000 |
| 产品描述 | 系统实现完美。新型 KX 小型箱体（不锈钢材质）提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。 |
| 材料 | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) ，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 |
| 表面 | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180 |
| 供货范围 | 箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66 |

特征

| | |
|--------------------|---|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12 |
| 尺寸 | 宽度: 150 mm 高度: 150 mm 深度: 120 mm |
| 箱盖材料厚度 | 1.25 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.25 mm |
| 锁 | 锁具数量: 4 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 1.47 kg |
| 毛重 | 1.48 kg |
| 税率号 | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | KX 接线盒, 尺寸: 150x150x120 mm, 不锈钢 1.4301, 不带安装板, 带顶盖, 带快速锁合装置 |

批准

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|----|--|

| | |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明 PCF-declaration |
|----|--------------------------|