

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.030

## 键控箱体

状态: 2026-7-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.030 - 键控箱体 不锈钢

键盘箱体，不锈钢 1.4301 (AISI 304)，带键盘开口 22.5 mm。防护等级：IP 66。

## 特征

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 型号                       | SM 2384.030                                                               |
| 材料                       | 箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)<br>箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) ，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 |
| 表面                       | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 240                                                           |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>含塑料插口的快换螺纹接口                                                    |
| Protection category NEMA | NEMA 4X                                                                   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66                                                                     |
| IK 编码                    | IK08                                                                      |
| 尺寸                       | 宽度: 220 mm<br>高度: 100 mm<br>深度: 90 mm                                     |
| 箱盖材料厚度                   | 1.25 mm                                                                   |
| 箱体材料厚度                   | 1.25 mm                                                                   |
| 间隔尺寸                     | 60 mm                                                                     |
| 开口 (数量 x Ø)              | 3 x 22.5 mm                                                               |
| 锁                        | 锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口<br>锁具数量: 4                                             |
| 电缆导入 (数量 x 直径)           | 3                                                                         |
| 公制敲落孔数量                  | 3                                                                         |

# 特征

---

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 基本材料                | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元                | 1 件                   |
| 净重                  | 1.1 kg                |
| 毛重                  | 1.226 kg              |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 4.46                  |
| 税率号                 | 84879090              |
| ETIM 9              | EC000261              |
| ETIM 8              | EC000261              |
| ECLASS 8.0          | 27180101              |
| 产品描述                | 不锈钢开关柜 1.4301,IP66    |

# 批准

---

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK<br>PCF-declaration |
|----|--------------------------------------|