

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3284.210

## 金属过滤器

状态: 2026-4-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3284.210 - 金属过滤器 用于空调、空调门/型材门、空气/空气热交换器和冷水机组

特别是在含尘和含油的空气环境中使用时，需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时，不时会有污物颗粒粘留在金属表面上，这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | SK 3284.210   |
| 产品描述 | 特别是冷却装置在含尘和含油的空气环境中使用时，需要使用这种可清洗的金属过滤器。在金属表面出现空气或蒸汽冷凝水时，不时会有污物颗粒粘留在金属表面上，这时可用水或除油腻的洗涤剂很容易地洗去。 |
| 材料   | 铝   |

# 特征

---

|        |          |
|--------|----------|
| 与型号相匹配 | 3300.040 |
|        | 3300.050 |
|        | 3300.060 |
|        | 3300.070 |
|        | 3300.080 |
|        | 3300.090 |
|        | 3300.110 |
|        | 3300.120 |
|        | 3201.800 |
|        | 3201.810 |
|        | 3201.820 |
|        | 3201.830 |
|        | 3201.840 |
|        | 3201.850 |

---

|    |            |
|----|------------|
| 尺寸 | 宽度: 425 mm |
|    | 高度: 78 mm  |
|    | 深度: 10 mm  |

---

|      |     |
|------|-----|
| 包装单元 | 1 件 |
|------|-----|

---

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 0.2 kg |
|----|--------|

---

|    |          |
|----|----------|
| 毛重 | 0.215 kg |
|----|----------|

---

|     |          |
|-----|----------|
| 税率号 | 76169100 |
|-----|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002513 |
|--------|----------|

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002513 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
|------------|----------|

---

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品描述 | METAL 过滤器用于制冷单位 |
|------|-----------------|