

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.450 PC 机柜系统

状态: 2026-5-28 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.450 - PC 机柜系统

用于安全放置所有 PC 组件，如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便，设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止他人未经许可擅自操作。



特征

| | |
|----------------|---|
| 型号 | PC 5366.450 |
| 型式 | 带键盘抽屉和大型组装区 |
| 产品描述 | 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响，防止未经许可擅自操作等行为。 |
| 材料 | 箱体、门、后门、组装区、托板：钢板 手柄、装饰性护板：塑料 门护板：铝 组装区，托板：钢板 |
| 表面 | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 组装区，托板：经粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 箱体、门、装饰性护板、托板：RAL 7035 手柄：RAL 7015 显示器窗口，门的中间部分：RAL 7015 |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 供货范围 | 箱体, 门, 后门 底板 键盘抽屉 大型组装区 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 636 mm |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 12 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| 键盘最大尺寸 (宽x高x深) | 480 x 70 x 260 mm |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 89.5 kg |
| 毛重 | 92 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 371.5 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| 产品描述 | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, keyboard drawer, large mounting compartment |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

| | |
|----|----|
| 证书 | 表面 |
|----|----|

| | |
|----|----------|
| 解释 | 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |