Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PC 5368.050 PC 机柜系统

状态: 2025-10-31 (来源: rittal.com/cn-zh)



PC 5368.050 - PC 机柜系统

用于安全放置所有 PC 组件,如显示器、PC 和键盘等。操作极为方便,设计时尚。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止他人未经许可擅自操作。







特征

| 型号 | PC 5368.050 |
|----------------|---|
| 型式 | 带上部玻璃门、键盘抽屉和承板 |
| 产品描述 | 用于安全放置从显示器、到 PC 直至键盘的所有 PC 组件。最佳的操作舒适性和时尚的设计。能使整套计算机系统完美地实现防潮、防尘、免受温度波动的影响,防止未经许可擅自操作等行为。 |
| 材料 | 箱体、门、后门、组装区、托板:钢板手柄、装饰性护板:塑料门护板:铝 检视窗用玻璃:单片钢化玻璃 |
| 表面 | 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 箱体、门、装饰性护板、托板:RAL 7035 手柄:RAL 7015 显示器窗口,门的中间部分:RAL 7015 |

© Rittal 2025

特征

| 供货范围 | 箱体,门,后门 底板 透明门,上方 键盘抽屉 承板 |
|--------------------------|--|
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 836 mm |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 12 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| 键盘最大尺寸(宽x高x深) | 480 x 70 x 260 mm |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 108.5 |
| 毛重 | 110 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 422.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| EAN | 4028177959446 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

批准

© Rittal 2025

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 证书 | 表面 |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |

© Rittal 2025 4