

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

## CMC III 在线舒适型手柄 VX

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - CMC III 在线舒适型手柄 VX 带用于 VX、VX IT 的主钥匙功能

在线舒适型手柄，带有主密钥功能



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | IT 7030.611   |
| 产品描述 | 用于门锁定、手柄杆监控和状态显示。可以直接使用 24 V DC 电源打开或者通过 CMC III 访问控制件与 CMC III 或 IoT 通讯模块相连。   |
| 您的获益 | 通过连接至 CMC III 或 IoT 通讯模块，实现远程控制和全面的自动访问控制功能，例如，通过可选的数字密码锁或近傍型读卡器激活机柜中手柄或者上级 CMC III 系统的视觉 LED 状态显示<br>可通过 CMC III 或 IoT 通讯模块配置个性化控制器和颜色选择<br>预备用于 40 mm 的半圆形锁（芯根据 DIN 18 252） |
| 材料   | 锌铸件<br>塑料   |
| 颜色   | RAL 9005  |

# 特征

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 供货范围                            | 舒适型手柄适用于半圆形锁<br>连接电缆 RJ12, 2.9 m<br>用于 VX IT 铝制透明门和 VX IT 铝制钢板门的手柄适配器, 通风式<br>(左/右侧门铰链)<br>包括固定件 |
| 在直流电下                           | 0.06 A   |
| 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量 (最多)   | 2  |
| PU 设备数量 (最大)                    | 16   |
| Number subscribers per PDU note | 使用 PoE 供电时最大 5 件   |
| 尺寸                              | 宽度: 41 mm<br>高度: 386 mm<br>深度: 42 mm   |
| 适用于                             | 箱体类型: VX<br>VX IT  |
| 包装单元                            | 1 件  |
| 净重                              | 1.02 kg  |
| 毛重                              | 1.039 kg   |
| 税率号                             | 83024110   |
| ETIM 9                          | EC002627   |
| ECLASS 8.0                      | 27189253   |
| 产品描述                            | CMC III Online comforthandle VX, RAL9005   |

# 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

---

|    |       |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|