


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2370.180

## Elemento LED de luz fija

Estado: 24/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.180 - Elemento LED de luz fija para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

## Características

|                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | SG 2370.180                                                                                                                                                                                  |
| Ejecución                              | Elemento LED de luz fija                                                                                                                                                                     |
| Descripción producto                   | Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.                                                      |
| Ventajas                               | Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.<br>Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión.<br>Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones. |
| Funcionamiento                         | Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.                                                                       |
| Material                               | Caja de poliamida<br>Pantalla: Policarbonato transparente                                                                                                                                    |
| Color                                  | Transparente                                                                                                                                                                                 |
| Diámetro                               | 70 mm                                                                                                                                                                                        |
| Tensión de impulso fase a fase         | 2500 V c.a.                                                                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento                 | 250 V c.a.                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones                            | Altura: 56 mm                                                                                                                                                                                |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior                                                                                                                       |
| Tensión de servicio                    | 230 V                                                                                                                                                                                        |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                    |
| Peso neto                              | 0.07                                                                                                                                                                                         |
| Peso bruto                             | 0.083                                                                                                                                                                                        |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 94054990      |
| EAN                | 4028177656444 |
| ECLASS 8.0         | 27371220      |

# Aprobaciones

|              |    |
|--------------|----|
| Aprobaciones | UR |
|--------------|----|