

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Higrostat

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Higrostat

Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | SK 3118.000 |
| Descripción producto | Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta manera se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos. |
| Ventajas | Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto |
| Datos técnicos | Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: c.a. ~ 5 (0,2) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/c.c.= máx. 20 W Campo de regulación: 50 – 100 % h.r. Histéresis: aprox. 4 % |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Dimensiones | Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33,5 mm |
| Tensión de servicio | 24 V - 250 V, 1~ 24 - 48 V (c.c.) |
| Peso neto | 0,095 kg |
| Peso bruto | 0,104 kg |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Código arancelario | 90321080 |
| ETIM 9 | EC004587 |
| ETIM 8 | EC004587 |
| ECLASS 8.0 | 27210708 |
| Descripción producto | SK Higrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (c.c.), color RAL 7035, An.xAl.xPr.: 71 x 71 x 33,5 mm |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
