
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3301.608 Tubo de condensación

Estado: 3/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SK 3301.608 - Tubo de condensación

Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.

Características

•			
conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor airea Material PVC transparente Diámetro 8 mm Longitud 10 m Grosor del material 1,5 mm Adecuados para referencia 3302.300 3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Referencia	SK 3301.608	
Diámetro 8 mm Longitud 10 m Grosor del material 1,5 mm Adecuados para referencia 3302.300 3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Descripción producto	Para la salida y conducción del agua de condensación. Para conexión a refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua.	
Longitud 10 m Grosor del material 1,5 mm Adecuados para referencia 3302.300 / 3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Material	PVC transparente	
Grosor del material 1,5 mm Adecuados para referencia 3302.300 3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Diámetro	8 mm	
Adecuados para referencia 3302.300 3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Longitud	10 m	
3302.310 Dimensiones Longitud: 10 m Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Grosor del material	1,5 mm	
Unidad de embalaje 1 pza(s). Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Adecuados para referencia		
Peso neto 0.538 Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Dimensiones	Longitud: 10 m	
Peso bruto 0.556 Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Código arancelario 40094200 EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Peso neto	0.538	
EAN 4028177438286 ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Peso bruto	0.556	
ETIM 9 EC002009 ETIM 8 EC002009	Código arancelario	40094200	
ETIM 8 EC002009	EAN	4028177438286	
	ETIM 9	EC002009	
ECLASS 8.0 27180715	ETIM 8	EC002009	
	ECLASS 8.0	27180715	

Aprobaciones

Certificados	EAC