


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4694.000 Estribo de montaje

Estado: 19/05/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4694.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | TS 4694.000 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
| Datos técnicos | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Longitud | 340 mm |
| Opciones de montaje VX | En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje VX SE | En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje AX | En ancho de puerta 400 mm, con aldabilla |
| Opciones de montaje TS | En ancho/profundidad de armario 400 mm, en el nivel de montaje exterior |
| Opciones de montaje TP | En la parte inferior/pupitre TP, en profundidad de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior para TP, armario compacto HD |

Características

| | |
|-------------------------------------|--|
| VX base/plinth installation options | In base/plinth width/depth 400 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX TS VX SE TP AX Adecuado para ancho/profundidad: 400 mm |
| Adecuado para | Sistema de zócalo VX |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 3.2 |
| Peso bruto | 3.52 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 13,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177108110 |
| E-Number Sweden | E3465250 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |