

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Juego de escobillas

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Juego de escobillas para canal para cables VX IT

La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.

Características

Referencia	VX 5302.036
Descripción producto	Para el cierre de todo el contorno del nivel de montaje de 19" y un guiado adecuado del flujo de aire frío hacia los componentes.
Ventajas	Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas Alternativamente puede atornillarse Adaptado a la altura máxima del armario de 47 UA para un corte a la longitud deseada
Aplicación	El juego de escobillas se ha diseñado para combinarse con dos canales para cables verticales, a ambos lados, en el lateral del nivel de montaje de 19". La combinación del juego de escobillas con un canal para cables puede utilizarse como alternativa a la chapa de conducción de aire. La combinación con chapa de conducción del aire y canal para cables también es posible como montaje parcial
Funcionamiento	El juego de escobillas está compuesto por escobillas verticales para la zona entre el canal para cables y el lateral, así como chapas de conducción de aire con escobillas para cerrar la zona del techo y del suelo en el nivel de montaje de 19"
Material	Escobilla: plástico, UL 94-V0 Cerdas: plástico, UL 94-HB Chapas de conducción del aire: Chapa de acero, pintada
Color	RAL 9005
Unidad de envase	2 escobillas verticales, a ambos lados 2 chapas de conducción del aire horizontales, arriba y abajo 2 escobillas horizontales, arriba y abajo entre el primer nivel de montaje de 19" y la chapa de techo o de entrada de cables 8 escobillas entre el canal para cables y la chapa de techo o suelo Incl. material de fijación

Características

Long. de las cerdas	48 mm
Posibilidades de montaje	Guías perfil de 19" Standard en el VX IT Guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT
Observación para el montaje	Para utilizar el canal para cables en combinación con el juego de escobillas como elemento para la conducción del aire, deben cerrarse las escotaduras de entrada de cables en el canal o cubrirlas con un panel entrada de cables con escobilla
Adecuado para	Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,6 kg
Peso bruto	4,8 kg
Código arancelario	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Descripción producto	IT Brush kit, for two for cable duct, 1 P.