

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"

Estado: 26/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Caja de mando para TFT de sobremesa hasta 24"

Conexión VESA 75/100 integrada. Protección efectiva y atractiva para pantallas TFT convencionales de sobremesa de hasta 24" en los formatos 16:9/16:10. Alto grado de protección IP 65.

Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | CP 6321.000 |
| Ejecución | Ventana con cristal de seguridad monocapa |
| Descripción producto | Para montaje de TFT's de sobremesa convencionales con una diagonal de pantalla de hasta 24" con formato 16:9/16:10 |
| Material | Caja y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Cubiertas: plástico Cristal: cristal de seguridad monocapa Soporte TFT: chapa de acero |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asa: anodizado natural |
| Color | Caja y puerta: RAL 7035 Asa: anodizado natural Cubiertas: semejante a RAL 7024 |
| Unidad de envase | Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm Cristal Soporte para TFT de sobremesa con conexión VESA 75/100 Listones asa laterales y cantoneras Puerta dorsal, bisagras a la derecha Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm |
| Dimensiones | Anchura: 650 mm Altura: 450 mm Profundidad: 155 mm |

Características

| | |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 65 |
| Nº de cierres | 1 |
| Observación | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro Bombín de cierre, intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A, cilindros de seguridad, empuñaduras plásticas y manetas, ejecución B |
| Material básico | Aluminio |
| Cierre | Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 16,468 kg |
| Peso bruto | 17,335 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descripción producto | CP caja de mando para mesa TFT hasta 24' anxlxpr 650x450x155 mm |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|