Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.233 Lector transponder

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 7030.233 - Lector transponder para CMC III e IoT Interface

Para la gestión de accesos en puertas.

Características

Referencia	DK 7030.233
Ejecución	Lector transponder para Mifare, Legic Advand, HID, FeliCa, (Legic Prime bajo demanda)
Descripción producto	Para la gestión de accesos en puertas.
Ventajas	Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos
Datos técnicos	Frecuencia: 13,56 MHz Frecuencia RFID
Aplicación	A puertas VX IT Junto a puertas de salas
Funcionamiento	Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma) Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos) Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III
Material	Plástico
Color	RAL 9005

© Rittal 2025

Características

Unidad de envase	Lector transponder
	Cable de conexión de 2,9 m
	Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VX
	IT
	Transponder Mifare classic
	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	A puertas VX IT
	Junto a puertas de salas
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic
	ISO14443A - MIFARE Classic EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
	ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
	ISO14443A - MIFARE Plus S, X
	ISO14443A - MIFARE Smart MX
	ISO14443A - MIFARE Ultralight
	ISO14443A - MIFARE Ultralight C
	ISO14443A - NTAG2xx
	ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
	ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
	ISO15693 - ICODE SLI
	ISO15693 - LEGIC Advant
	ISO15693 - Tag-it
Dimensiones	Anchura: 50 mm
	Altura: 190 mm
	Profundidad: 25 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.276
Peso bruto	0.28
Código arancelario	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025