

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# CP 6074.100

## Perfiles soporte CP-C

Estado: 14/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6074.100 - Perfiles soporte CP-C

Perfil soporte para sistema de brazo soporte CP-C

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | CP 6074.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución            | cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción producto | Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado se gran sección. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema. |
| Ventajas             | Sencillo ajuste incluso sin desmontaje del sistema.<br>rápido y sencillo montaje del sistema<br>limitación del ángulo de giro sin desmontaje del sistema<br>sección suficiente para grandes conectores<br>separación entre cables de datos y de energía<br>Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables<br>posibilidades flexibles de entrada y conducción de cables                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material             | Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado<br>Cubierta: plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Color                | Perfil soporte: RAL 7035<br>Cubierta: RAL 7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase     | Perfil soporte CP-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud             | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grosor del material  | 6,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones          | Anchura: 75 mm<br>Altura: 120 mm<br>Longitud: 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).     |
| Peso neto          | 4             |
| Peso bruto         | 4.2           |
| Código arancelario | 76042990      |
| EAN                | 4028177618909 |
| ECLASS 8.0         | 27400556      |