

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.950 Regleta LED

Estado: 1/06/2026 (Fuente: [rittal.com/cores](http://rittal.com/cores))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.950 - Regleta LED para CMC III

Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.



## Características

Referencia	IT 7030.950
Descripción producto	Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.
Ventajas	Modo autónomo conectando la regleta LED RGB directamente a una fuente de alimentación c.c. de 24 V Fácil montaje mediante fijación magnética integrada
Funcionamiento	Activación vía CMC III Conexión a través de tres de las cuatro conexiones relé de la unidad de E/S CMC III Conexión a través del relé de alarma de la Processing Unit/Compact con cambio de color Conexión directa a la fuente de alimentación CMC III Los tres cables de conexión de la regleta led activan los tres colores básicos rojo, verde y azul. La activación de dos o tres colores simultáneamente generará los colores secundarios correspondientes. Los vínculos a las advertencias o alarmas de los sensores se realiza mediante vínculos de tarea en el sistema CMC III.
Material	Aluminio Plástico

# Características

Unidad de envase	Regleta led incl. fijación magnética Cable de conexión de 0,1 m Cable de prolongación de 2,4 m con cuatro conectores preconfeccionados para la unidad de E/S CMC III
Ballast	Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión	Alimentación a través de conector Interruptor de puerta Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Elemento luminoso	Leds
Clase de protección	I (fusible)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado
Para c.c.	1,1 A
Dimensiones	Anchura: 18 mm Altura: 1.830 mm Profundidad: 24,2 mm
Enchufes	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Tensión de servicio	24 V (c.c.)
Ejecución base de enchufe	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1 kg
Peso bruto	1,28 kg
Código arancelario	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Descripción producto	Regleta de luz LED para CMC III, 1 P.