

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.713

## Marco de montaje, 482,6 mm (19")

Estado: 31/07/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.713 - Marco de montaje, 482,6 mm (19") para TS, armarios modulares y básicos CS

Para el equipamiento del nivel delantero y posterior de 482,6 mm (19"), el marco de montaje soldado de 482,6 mm (19") permite una fijación completamente variable en profundidad.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | DK 7856.713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción producto | El marco de montaje de 482,6 mm (19") soldado puede fijarse variable en profundidad y se utiliza para la configuración del nivel frontal y posterior de 482,6 mm (19"). El marco de montaje dispone en la parte lateral y dorsal del troquel del perfil del armario TS 8, de forma que también pueden fijarse aquí diversos accesorios de equipamiento TS 8, como guías para entrada de cables, estribos guía de cables, etc.. |
| Material             | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Superficie           | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad de envase     | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensiones          | Anchura: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidades de altura   | 24 UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad de carga   | Hasta 10000 N de carga estática, con una distribución igual de la carga sobre dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), completamente equipado.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Observación          | No es posible la combinación de bastidor de montaje de 482,6 mm (19") y la chapa para ventiladores. Para una ventilación activa se recomienda incorporar el techo para ventiladores, modular.                                                                                                                                                                                                                                  |

# Características

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuado para      | Tipo de armario: TS 8<br>Armarios básicos CS<br>Armarios modulares CS<br>Anchura: 600 mm<br>Altura: 1.200 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).                                                                                                    |
| Peso neto          | 7.631                                                                                                        |
| Peso bruto         | 8.033                                                                                                        |
| Código arancelario | 73269098                                                                                                     |
| EAN                | 4028177402355                                                                                                |
| ETIM 9             | EC002620                                                                                                     |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                                                                     |