Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





RX 9360.535 Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Estado: 7/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



RX 9360.535 - Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 630 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. El ancho del dispositivo es de 140 mm. El concepto «Easy-Fix» permite realizar el montaje del adaptador y del interruptor de forma independiente. Este concepto se encuentra disponible para todos los fabricantes habituales. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. La salida de cables puede adaptarse a requisitos individuales mediante una sencilla reconfiguración de la salida superior o inferior.



Características

Referencia	RX 9360.535
Ejecución	Easy Fix
Ventajas	Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005 RAL 35745
Unidad de envase	Incl. 3 cubiertas de bornes
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Tensión asignada soportada al impulso Uimp	12 kV

© Rittal 2025 2

Características

Tensión nominal	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3
N° de polos	3 polos
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Frecuencia fundamental	5060 Hz
Humedad del aire (sin condensación)	1090 %
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Campo de temperatura de servicio	-25 °C55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C75 °C
Dimensiones	Anchura: 145 mm Altura: 325 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5
Peso bruto	5.206
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.64
Código arancelario	85369095
EAN	4028177997110
ETIM 9	EC001531

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025