

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8801.170

## Puertas parciales

Estado: 8/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8801.170 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | TS 8801.170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución            | con cristal de seguridad monocapa de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción producto | Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort. |
| Material             | Chapa de acero, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Color                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unidad de envase     | Perfil de separación<br>Bisagras<br>Piezas de cierre<br>Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Características

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones                             | Anchura: 800 mm<br>Altura: 600 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con armario completo        |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                         |
| Peso neto                               | 7.838                             |
| Peso bruto                              | 8.25                              |
| Código arancelario                      | 94039910                          |
| EAN                                     | 4028177253247                     |
| ETIM 9                                  | EC000747                          |
| ECLASS 8.0                              | 27182204                          |