

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9671.206

## Listón de montaje perforado

Estado: 19/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9671.206 - Listón de montaje perforado para puerta parcial

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.

## Características

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                            | SV 9671.206                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción producto                  | Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados poseen una retícula de 25 mm y pueden utilizarse para el montaje individualizado en la parte posterior de la puerta, por ej. para canaletas de cables, soporte de manguera, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm |
| Material                              | Chapa de acero, 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superficie                            | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad de envase                      | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud                              | 498 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones                           | Longitud: 498 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adecuado para                         | Anchura: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS | 150 - 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad de embalaje                    | 10 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso neto                             | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso bruto                            | 1.443                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Código arancelario                    | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN                                   | 4028177619623                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM 9                                | EC002525                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ECLASS 8.0                            | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                |