


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.204**

**Listón de montaje perforado**

Estado: 2/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.204 - Listón de montaje perforado para puerta parcial

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.



## Características

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                            | SV 9681.204                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción producto                  | Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados disponen de una retícula de 25 mm y pueden utilizarse en la parte posterior de la puerta para el montaje individualizado de por ej., canales para cables, soportes de tubos, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm. |
| Material                              | Chapa de acero, 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Superficie                            | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad de envase                      | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud                              | 198 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observación para el montaje           | Para armarios de 1000 mm de ancho: 1 x 9681.204 y 1 x 9681.206                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensiones                           | Longitud: 198 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adecuado para                         | Anchura: 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS | 200 - 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidad de embalaje                    | 10 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso neto                             | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Características

---

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 2,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                              |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario             | 73269098                                                                                                           |
| ETIM 9                         | EC000386                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                     | 27400501                                                                                                           |
| Descripción producto           | SV Listón de montaje perforado para puertas parciales, L: 198 mm                                                   |

# Aprobaciones

---

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------|