

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1560.000

## Svorkovnicová skříň KX

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1560.000 - Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel

Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.



## Funkce

Obj. číslo	KX 1560.000
Popis výrobku	System perfection. Nová malá skříňka KX z nerez oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a kryt: jemně zbrošený povrch, zrnitost 180
Rozsah dodávky	Skříňka s krytem Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

# Funkce

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 80 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,25 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,5 mm
Uzávěr	Počet uzávěrů: 4
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,12 kg
Brutto hmotnost	1,323 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,24
Číslo celní sazby	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 150x150x80 mm, nerez ocel, 1.4301, bez montážní desky, s krytem, s rychlouzávěrem

# Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	--

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
PCF-declaration