

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.160

## Nástěnné skřínky AX, trojdílné

Stát: 18.7.2025 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.160 - Nástěnné skříňky AX, trojdílné

Koncepce dodávky třídílných nástěnných skříní AX snižuje složitost a zvyšuje flexibilitu. Díky systémové stavebnici AX/VX jsou skříně vhodné pro různá použití. Třídílná struktura zajišťuje snadný přístup.



## Funkce

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. č.        | AX 2262.160  |
| Provedení      | Nástěnná skříň IT  |
| Materiál       | Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm<br>Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm   |
| Povrch         | Strukturovaná prášková barva   |
| Barva          | Nástěnný a otočný díl: RAL 7035<br>Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)  |
| Rozsah dodávky | Stěnový díl: Přírubová deska uzavřená, horní a dolní<br>Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž<br>Designové prosklené dveře<br>Zámek středního dílu: 3 mm Doppelbart<br>Zámek designových prosklených dveří: bezpečnostní zámek 3524 E<br>Komfortní rukojeť pro zámkové vložky a 2-bodové zamykání |
| Výškové moduly | 21 U   |
| Rozměry        | Šířka: 600 mm<br>Výška: 1.012 mm<br>Hloubka: 673 mm  |

# Funkce

|   |  |
|---|--|
| Počet uzávěrů                             | 1  |
| Zatížitelnost otočného dílu<br>(statická) | 750 N  |
| Load capacity of wall section<br>(static) | 250 N  |
| Základní materiál                         | Ocelový plech  |
| Uzávěr                                    | Provedení uzávěru: Komfortní rukojeť a dvoubodová aretace<br>Vložka uzávěru: Bezpečnostní vložka, zámek č. 3524 E  |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60<br>529    | IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole   |
| Balení                                    | 1 ks   |
| Netto hmotnost                            | 55   |
| Brutto hmotnost                           | 57   |
| Upozornění ke třídě PCF                   | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby                         | 94032080   |
| EAN                                       | 4028177983304  |
| ETIM 9                                    | EC002500   |
| ETIM 8                                    | EC002500   |
| ECLASS 8.0                                | 27180101   |