

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2256.605

Nástěnné skřínky EL, trojdílné

Stát: 6.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2256.605 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře a dole, montážní deska přiložena. Krytí IP 55

Funkce

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo | EL 2256.605 |
| Provedení | Nástěnná skříň IT s montážní deskou a profilovými lištami, pevná montáž |
| Popis výrobku | Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu. |
| Materiál | Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| General colour | RAL 7035 |
| Barva | Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá) |
| Rozsah dodávky | Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou, nahoře a dole, a montážní deska (přiložena) Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu a dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, pevná montáž Designové prosklené dveře 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5 Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky Bezpečnostní zámek 3524 E |
| Výškové moduly | 6 U |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 345 mm Hloubka: 473 mm |
| Instalační hloubka | 420 mm |
| Světlé rozměry | Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 282 mm |

Funkce

| | |
|--|--------------------------|
| Hloubka otočného dílu | 316 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 485 mm x 299 mm |
| Hloubka nástěnného dílu | 135 mm |
| Kód IK | IK08 |
| Zatížitelnost otočného dílu (statická) | 300 N |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 25,969 kg |
| Brutto hmotnost | 27,336 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Popis výrobku | EL nást.skříň, 6U hl.472 |

Schválení

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Schválení | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|---------------------------------------|