


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2482.300

# Montážní rám, klapka rozhraní modulární

Stát: 11.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2482.300 - Montážní rám, klapka rozhraní modulární

Univerzální použitelnost, pro rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám, příslušná skříň při tom může zůstat zavřená.

## Funkce

|                  |   |
|------------------|---|
| Obj. číslo       | SZ 2482.300   |
| Provedení        | Jednoduchý montážní rám, s plastovým krytem (poloprůhledný)   |
| Popis výrobku    | Použitelné univerzálně všude tam, kde je zapotřebí rychlý přístup k rozhraním a zásuvkám. Příslušná skříň přitom zůstává zavřená a je tedy chráněna před okolními vlivy a neoprávněným přístupem.   |
| Popis funkce     | Montážní rám je vybaven krytem, který se při úhlech otevření od 90 do 180° aretuje v několika stupních<br>Západkový uzávěr zajišťuje spolehlivé utěsnění. V případě potřeby se dá odblokovat.   |
| Materiál         | Uzávěr: polykarbonát<br>Montážní rám, tlakový odlitek z jemného zinku<br>Plastový kryt: polykarbonát (poloprůhledný)  |
| Povrch           | Montážní rám: matné niklování   |
| Barva            | Uzávěr: RAL 7024<br>Šroubové svorky: žluté (RAL 1016)   |
| Montážní výřez   | Šířka výřezu: 52 mm<br>Výška výřezu: 91 mm  |
| Možnosti montáže | V malých rozváděčích a kompaktních rozváděčových skříních jako programovací rozhraní pro řídicí jednotky<br>V IT a průmyslových rozváděčích jako přístup pro údržbu sítí<br>Ve skříních pro PC systémy a systémech pultů k přechodnému připojení přídavných přístrojů<br>V mobilních průmyslových pracovních stanicích pro rychlé připojení ke stávajícím síťovým strukturám<br>V systémech ovládacích panelů pro programování a údržbu integrovaných komponent |
| Rozměry          | Šířka: 65 mm<br>Výška: 120 mm   |

## Funkce

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 65 při zavřeném krytu a správné montáži |
| Balení                              | 1 ks                                       |
| Netto hmotnost                      | 0,199 kg                                   |
| Brutto hmotnost                     | 0,208 kg                                   |
| Číslo celní sazby                   | 85369095                                   |
| ETIM 9                              | EC002625                                   |
| ETIM 8                              | EC002625                                   |
| ECLASS 8.0                          | 27189234                                   |
| Popis výrobku                       | Vestavný rámeček pro zás.                  |

## Schválení

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|