

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.850

System plochých kanálů pro rozvod vzduchu

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.850 - Systém plochých kanálů pro rozvod vzduchu pro střešní chladičí jednotky a střešní výměníky tepla vzduch-voda

Systém vzduchových kanálů umožňuje cílené vedení studeného vzduchu do všech oblastí rozváděčové skříně. Účinně tak zamezuje nebezpečí smíchání studeného a teplého vzduchu u vestaveb s vlastní ventilací. Ploché kanály lze zkrátit na požadovanou délku.

Funkce

Obj. číslo	SK 3286.850
Popis výrobku	Se systémem kanálů pro rozvod vzduchu je možné studený vzduch účelně a cíleně přivádět do všech částí rozváděčové skříně. Tak lze účinně předejít nebezpečí vzniku vzduchových zkratů vyvolaných vnitřními namontovanými prvky s vlastní ventilací. Plochý kanál má rozměry Š x V x H 229 x 1500 x 29 mm a dá se zkrátit na požadované délky.
Oblasti použití	Vhodné pro rozváděčové skříně od šířky 800 mm a hloubky 600 mm
Materiál	Plast nehořlavý dle normy DIN 4102/B1
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Plochý kanál Adaptéry Vyrovnávací díl Usměrňovač proudícího vzduchu 90°
Montážní pokyn	U jednotek 3359.XXX a 3382.XXX je pro montáž vzduchového kanálu zapotřebí adaptér 3286.840.
Poznámka	Studený vzduch nesmí být směřován přímo na aktivní komponenty. V závislosti na konkrétní aplikaci se může při použití vzduchových kanálů výkon chladičího zařízení snížit. Nelze použít v kombinaci s rámem pro rychlou výměnu

Funkce

Vhodné pro obj. č.	3209.... 3210.... 3273.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3382....
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,3 kg
Brutto hmotnost	2,46 kg
Číslo celní sazby	39269097
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Popis výrobku	Systém plochých vzduch. kanálů
