


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.208

# Výstupní mřížka

Stát: 17.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.208 - Výstupní mřížka Standardní

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.



## Funkce

|                    |   |
|--------------------|---|
| Obj. číslo         | SK 3238.208   |
| Popis výrobku      | Pro ventilaci konvekci je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.   |
| Materiál           | ABS   |
| Barva              | RAL 9005  |
| Rozsah dodávky     | Výstupní mřížka<br>Filtrační vložka z netkané textilie  |
| Montážní výřez     | Šířka výřezu: 124 mm<br>Výška výřezu: 124 mm  |
| Vhodné pro obj. č. | SK 3238.1xx   |
| Rozměry            | Šířka: 148,5 mm<br>Výška: 148,5 mm<br>Hloubka: 24 mm  |
| Stupeň krytí NEMA  | Typ 1 se skládaným filtrem<br>Typ 12 s filtrem z netkané textilie<br>Typ 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |

## Funkce

---

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem<br>IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou<br>IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě |
| Balení                              | 1 ks  |
| Netto hmotnost                      | 0,17 kg   |
| Brutto hmotnost                     | 0,18 kg   |
| Číslo celní sazby                   | 39269097  |
| ETIM 9                              | EC002513  |
| ETIM 8                              | EC002513  |
| ECLASS 8.0                          | 27180706  |
| Popis výrobku                       | SK Výstupní mřížka, standard, ŠVH: 148,5 x 148,5 x 24 mm  |

---

## Schválení

---

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | UL + C-UL - FTFA<br>UR + C-UR (recognized)  |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |

---