


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.040

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

Stát: 27.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.040 - Držáky pojistek s jezdcovým upevněním

3-pólové, pro rozteč přípojníc 60 mm

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo | SV 3427.040 |
| Provedení | Easy Connect |
| Materiál | Držák pojistek s jezdcovým upevněním: termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 Ochrana před nebezpečným dotykem: polyamid |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Předmontovaný prvek připravený k okamžitému připojení včetně krytu na ochranu před nebezpečným dotykem a připojovacích svorek umístěných z vnější strany |
| Poznámka | Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |
| Pojistkové vložky | D II-E 27 (šroubová vymežovací vložka) |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 690 V |
| Jmenovitý proud max. | 25 A |
| Jmenovité provozní napětí | 500 V (DC) 500 V, 3~ |
| Poznámka | Pro použití pojistkových vložek dle DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Rozměry | Šířka: 56 mm Výška: 251 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 1,5 - 16 mm ² |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |

Funkce

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Počet pólů | 3 póly |
| Jmenovité provozní napětí (L1 + L2) | 500 V (DC) |
| Jmenovité provozní napětí (L1 + L3) | 500 V (DC) |
| Průřez kulatého vodiče | 1,5 - 16 mm ² |
| Balení | 5 ks |
| Netto hmotnost | 2,1 kg |
| Brutto hmotnost | 1,86 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,094 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Popis výrobku | Držák pojistek DII-E27, Easy Connect |

Schválení

| | |
|------------|-------------------------------|
| Schválení | ABS DNV Lloyds Register |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |