

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 4650.150

Skříně pro počítačové systémy

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 4650.150 - Skříňe pro počítačové systémy Nerez ocel

Skříňe pro počítačové systémy na bázi VX SE z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304). Konstrukční princip identický jako u plechových PC-skříní. Praktické zadní dveře umožňují snadný přístup při servisních činnostech. Vysoká ochrana proti neoprávněnému přístupu díky bočnicím a střešnímu plechu vyrobených z jednoho kusu, vnitřnímu zámku prosklených dveří a uzamykatelné zásuvce s klávesnicí.



Funkce

Obj. číslo	PC 4650.150
Provedení	Nerez ocel s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dveře na zadní straně: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Pole monitoru: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 4 mm
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře vzadu s tyčovým uzávěrem Prosklené dveře nahoře, blokovací uzávěr z vnitřní strany Přístrojová police Zásuvná přihrádka na klávesnici s výklopným čelem pro opěru dlaně a podložku pod myš Uzavírací vložka, zámek č. 3524 E Dveře dole s tyčovým uzávěrem Podlahové plechy, dělené

Funkce

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 630 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	98,5 kg
Brutto hmotnost	100,8 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	PC Skříň, nerez 1.4301, 600x1600x630, IP55

Schválení

Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení o shodě