


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4694.000 Montážní výztuha

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4694.000 - Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.



## Funkce

Obj. číslo	TS 4694.000
Popis výrobku	Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje	Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	340 mm
Možnosti montáže VX	Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže VX SE	Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AX	Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 400 mm
Možnosti montáže TS	Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Možnosti montáže v podstavci VX	Do šířky/hloubky podstavce 400 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce

# Funkce

Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE TP AX Šířka/hloubka: 400 mm
Vhodné pro	Systém podstavce VX
Balení	20 ks
Netto hmotnost	3,2 kg
Brutto hmotnost	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/H: 400 mm, D: 340 mm

# Schválení

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------