

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Montážní výztuha

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.



Funkce

Obj. číslo	TS 4594.000
Popis výrobku	Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje	Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál	Ocelový plech
Povrch	Pozinkovaný
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Délka	290 mm
Vhodné pro šířku dveří	400 mm
Možnosti montáže VX SE	In door width 400 mm
Možnosti montáže AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli	Do šířky skříně 300 mm
Možnosti montáže AX z plastu	In door width 400 mm
Možnosti montáže AX 3-dílná	Do hloubky skříně 473 mm
Možnosti montáže TS	In door width 400 mm

Funkce

Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel	Do hloubky podstavce 400 mm, ve spojení se šrouby s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem M6 a maticí M6
Vhodné pro	Typ skříně: VX TS VX SE AX AX z plastu Nástěnné skřínky AX, trojdílné
Vhodné pro	Systém podstavců VX, nerezová ocel
Balení	20 ks
Netto hmotnost	2,94 kg
Brutto hmotnost	3,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	TS montážní výztuha, pro TS, VX SE, TP, pro šířku dveří: 400 mm, D: 290 mm

Schválení

Vysvětlení	PCF-declaration
------------	-----------------