


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036 Sada kartáčů

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Sada kartáčů pro kabelový kanál VX IT

Otvory sloužící k zavedení kabelů, vytvořené v libovolném místě v bočnici, zadní stěně, dveřích, střešním a podlahovém plechu, lze jednoduchým nasazením kartáčové lišty zakrýt a dosáhnout tak odpovídajícího příjemného vnějšího vzhledu.

Funkce

Obj. číslo	VX 5302.036
Popis výrobku	Pro přepažení 19" roviny a cílené vedení proudu studeného vzduchu k vestavbám.
Výhody	Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití náradí Alternativně lze přišroubovat Optimalizováno pro maximální výšku skříně 47 U pro individuální zkrácení
Oblasti použití	Sada kartáčů je dimenzována pro kombinaci s dvěma vertikálními kabelovými kanály, oboustranně, po stranách 19" montážní roviny. Kombinuje-li se sada kartáčů s kabelovým kanálem, pak to může být použito jako alternativa k usměrňovacímu plechu vzduchu. Jako dílčí vybavení je možná též kombinace s usměrňovačem vzduchu a kabelovým kanálem
Popis funkce	Sada kartáčů obsahuje vertikální kartáčové lišty pro oblast mezi kabelovým kanálem a boční stěnou a dále horizontální usměrňovací plechy vzduchu s kartáčovými lištami pro přepažení v oblasti střechy a dna na 19" montážní rovině.
Materiál	Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0 Kartáče: plast, UL 94-HB Ventilační usměrňovací plechy: ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 kartáčové lišty vertikální, oboustranné 2 usměrňovací plechy vzduchu horizontální, nahoře a dole 2 kartáčové lišty horizontálně, nahoře a dole mezi první 19" montážní rovinou a střešním nebo podlahovým plechem. 8 kartáčových lišt mezi kabelovým kanálem a střešním resp. podlahovým plechem Včetně upevňovacího materiálu

Funkce

Délka štětín	48 mm
Možnosti montáže	19" profilové lišty standard ve VX IT 19" profilové lišty dynamic ve VX IT
Montážní pokyn	Pro použití kabelového kanálu v kombinaci se sadou kartáčů jako prvku pro vedení vzduchu je nutné zavřít otvory kabelových průchodek v kabelovém kanálu nebo je zaslepit panelem pro kabelové průchodky s kartáčovou lištou
Vhodné pro	Šířka: = 800 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,6 kg
Brutto hmotnost	4,8 kg
Číslo celní sazby	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	VX IT sada kartáčů pro kabelový kanál