

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.104

Profilové lišty standard, 482,6 mm (19")

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.104 - Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT

Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.

Funkce

Obj. číslo	VX 5302.104
Provedení	pro 19" profilovou lištu VX IT standard
Popis výrobku	Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.
Výhody	Integrovaný, obousměrný popisek U Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže
Technické údaje	Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E
Oblasti použití	Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Základní barva
Barva	RAL 9005
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Montážní poloha	vpředu
Možnosti montáže	Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně

Funkce

Montážní pokyn	Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně
Vhodné pro	Výška: = 38 U = 1.800 mm
Balení	2 ks
Netto hmotnost	6,5 kg
Brutto hmotnost	7,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	VX IT montážní lišty 19", Standard, 38 U, přední