

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.100

Skříně pro počítačové systémy

Stát: 19.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.100 - Skříně pro počítačové systémy

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.

Funkce

Obj. číslo	PC 5366.100
Provedení	s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou polici
Popis výrobku	Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
Materiál	Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech Rukojeti, dekorativní kryty: plast Zakrytí dveří: hliník Skleněné okno: jednvrstvé bezpečnostní sklo
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní pole, odkládací přihrádka: práškovaný povrch
Barva	Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035 Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006 Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
Rozsah dodávky	Skříň, dveře, zadní dveře Prosklené dveře, horní Sklopná přihrádka pro klávesnici Přístrojová police
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 636 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55

Funkce

Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)	497 x 50 x 250 mm 497 x 60 x 200 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	96 kg
Brutto hmotnost	98 kg
Číslo celní sazby	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Popis výrobku	PC skříň SE 600x1600x635

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK