

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5830.600

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5830.600 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Samostatně stojící systémové skříňe z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříňe. Systémově kompatibilní s příslušenstvím VX25 s možností rozšíření. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříňe nahrazují malé kombinace řadově spojených skříňí.



Funkce

Obj. číslo	SE 5830.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Montážní deska Podlahové plechy Zadní stěna s možností odšroubování Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm Zadní stěna, jednodílná
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	96,39 kg
Brutto hmotnost	97,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	283,54 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080

Funkce

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX SE Systém samostatně stojící skříně, ŠVH: 600x1800x400 mm, z ocelového plechu s montážní deskou, jednodveřové na čelní straně

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch Stupeň krytí
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration