

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Samostatně stojící systémová skříň SE 8

Stát: 3.2.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - Samostatně stojící systémová skříň SE 8 IP 66/NEMA 4X

Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4X. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.

Funkce

Obj. číslo	SE 5850.580
Popis výrobku	Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, zadní stěna a dvířka: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná Podlaha: prázdná
Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlaha, plná Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

Funkce

Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál	Nerez ocel
Balení	1 ks
Netto hmotnost	92.4
Brutto hmotnost	94.4
EAN	4028177696747
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK