



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.028

Sada pro vyrovnání potenciálu Plus

Stát: 5.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.028 - Sada pro vyrovnání potenciálu Plus pro VX IT

Pro vylepšenou EMC.



Funkce

Obj. číslo	VX 5302.028
Popis výrobku	Pro vylepšenou EMC.
Výhody	Napojení všech součástí skříně přes zemnicí plochý pásek k centrální, vertikální liště pro vyrovnání potenciálu (RBB) přes konstrukci rámu jako centrální sběrný bod
Oblasti použití	Zajištění kontinuálního vyrovnání potenciálu nebo funkčního uzemnění Zlepšený ochranný účinek podle DIN EN 50 310 vůči vysokofrekvenčním rušivým emisím Sada je navržena pro kombinaci s plnými dveřmi z ocelového plechu, pro podporu dosažení lepšího stínění proti rušivému záření.
Popis funkce	Lišta pro vyrovnání potenciálu pro centrální vyrovnání potenciálu veškerého vybavení ve skříně a vestavných komponent, pokud mají přípojný bod pro vyrovnání potenciálu
Rozsah dodávky	6 plochých zemnicích pásků (M8), 16 mm ² pro dveře z ocelového plechu, boční stěny, lišta pro vyrovnání potenciálu Lišta pro vyrovnání potenciálu, délka 1545 mm, pro výšku 1800–2000 mm Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Specifické připojovací kabely mezi vestavnými komponenty a lištou pro vyrovnání potenciálu

Funkce

Poznámka	<p>Pokud bylo elektrikářem provedeno posouzení rizika na základě konečného použití a nebyl zjištěn zvýšený potenciál rizika, nejsou nutná žádná opatření k provedení ochranného uzemnění</p> <p>Za účelem zajištění zvýšeného stínícího účinku skříně se vychází z použití skříně s korpusem plným ze všech stran, jaký existuje u variant skříní IP s plnými dveřmi z ocelového plechu vpředu (pouze jako konfigurace), plným střešním plechem, přišroubovanými bočními stěnami, plným dnem</p>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,7 kg
Brutto hmotnost	1,9 kg
Číslo celní sazby	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Popis výrobku	<p>Sada pro vyrovnání potenciálu Plus pro VX IT, pro vylepšenou EMC. Lišta pro vyrovnání potenciálu určena pro centrální vyrovnání potenciálu veškerého vybavení ve skříní a vestavných komponent, pokud mají přípojný bod pro vyrovnání potenciálu, 6 plochých zemnicích pásků (M8), 16 mm² pro dveře z ocelového plechu, bočnice, lišta pro vyrovnání potenciálu, délka 1545 mm, pro výšku 1800–2000 mm, včetně upevňovacího materiálu, schválení: UL</p>