


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5852.680

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 9.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5852.680 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE IP 66/NEMA 4X

Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat. Vysoká ochrana díky IP 66 / NEMA 4X.



Funkce

Obj. číslo	SE 5852.680
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm Podlaha: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch	Skříň, zadní stěna a dvířka: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Montážní deska: pozinkovaná Podlaha: prázdná

Funkce

Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlaha, přírubová deska (přírubové desky) Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.696 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 66
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	132,3 kg
Brutto hmotnost	134 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261

Funkce

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Popis výrobku	Samostatně stojící skříň VX SE, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, IP66/ NEMA 4X, nerez ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodveřová, dveře vpředu
---------------	--

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Certifikáty	Povrch Stupeň krytí
-------------	------------------------

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK PCF-declaration
------------	--