


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

**Lišta pro upevnění kabelů,
s přestavitelnou hloubkou**

Stát: 23.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Lišta pro upevnění kabelů, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE

Pro VX IT a TE. Umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rovinami.

Funkce

| | |
|--------------------------|---|
| Obj. číslo | DK 5302.044 |
| Výhody | Proměnlivá hloubka lišt umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rámy. |
| Oblasti použití | <p>Pro vedení kabelů na rámu skříně a pro odlehčení tahu vedených kabelů. Na lištách pro mechanické upevnění mohou být kabely upevněny pomocí stahovacích pásek nebo nylonových upínacích poutek.</p> <p>Lišty pro mechanické upevnění kabelů lze zavěsit vodorovně přímo na 19" montážní rovinu na zadní straně nebo na hloubku skříně mezi dvěma montážními rovinami. Jednotku lze dodatečně zajistit šrouby.</p> |
| Materiál | Ocelový plech |
| Povrch | Pozinkovaný |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího příslušenství |
| Vzdálenost mezi rovinami | 350 - 550 mm |
| Poznámka | Montážní rozměr + 170 mm = 19" rozteč rovin u VX IT standard Upevňovací rozměr + 175 mm = vzdálenost mezi rovinami 19" u VX IT dynamic |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,67 kg |
| Brutto hmotnost | 0,687 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Popis výrobku | Lišta pro uchycení kabelů, 2 U, nastavitelná 350-550 mm, RAL 9005 |