

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5856.600

# Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Stát: 9.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5856.600 - Samostatně stojící systémová skříň VX SE

## Nerez ocel

Samostatně stojící systémová skříň z nerez oceli se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat.



## Funkce

Obj. číslo	SE 5856.600
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbrošený povrch Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbrošený povrch Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400 Podlahové plechy: prázdné Montážní deska: pozinkovaná

# Funkce

Rozsah dodávky	Skříň nahoře a po stranách uzavřená Dveře U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna s možností odšroubování Montážní deska Podlahové plechy Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 1.200 mm Hloubka: 500 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	499 mm x 1.096 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Poznámka	S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou 2486.400.
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	72,012 kg
Brutto hmotnost	73,012 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

# Funkce

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

---

Popis výrobku	Systém samostatně stojících skříní VX SE, ŠVH: 600x1200x500 mm, z nerezové oceli, 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi na čelní straně
---------------	---

# Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

---

Certifikáty	Povrch Stupeň krytí
-------------	------------------------

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---